

VIVOTEK AE-23L Außengehäuse, 24VAC/DC Stromeingang, IP68, IK10

Artikelnummer	21.19.1992
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	AE-23L
EAN (Einzelstück)	4712123677477

VIVOTEK



VIVOTEKs Außengehäuse schützt Ihre Investition vor Regen, Staub und Vandalismus!

- Wetterfestes Gehäuse erfüllt IP68-Schutzklasse
- Aluminiumgussgehäuse vandalismusgeschützt nach IK10-Schutzklasse
- Fenster beheizt und mit Entlüftung
- 24VAC/VDC Eingangsleistung
- PoE Power Budget max. 30W
- Mastbefestigung ist möglich (s. bitte Hersteller-Datenblatt)

Unterstützte Kamera

- IP816A-LPC

Unterstützte Zubehörteile

- Deckenhalterung: AM-11F
- Standfuß: AM-811
- Wandhalterung: AM-21D, AM-21E

Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Outdoor Kameragehäuse

Lieferumfang	Schnellanleitung, Schraubenset, Sun-Shield, Schraubschlüssel
Schutzklasse	IP68 / IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~ 65°C
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Gewicht	2665.27 g
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	510 mm
Paketgewicht	2.714 kg