

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre  $\varnothing$  10 – 22 mm  
 $\varnothing$   $\frac{3}{8}$  –  $\frac{7}{8}$ "  
 $s \leq 1,5$  mm

**REMS Hurrigan – T-Abgänge selbst machen. Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.**

**Systemvorteil**

Nur **eine** Sorte Aushalswerkzeuge für REMS Hurrigan H, REMS Hurrigan und REMS Twist/Hurrigan. Einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

**Kostenvorteil**

Keine Kosten für T-Stücke, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Lötmaterial und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

**Bauweise**

Kompakt, handlich, leicht. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Bohrkopf für punktgenaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenschlag entsprechend der Größe des T-Abganges. Werkzeughalter zur Aufnahme der Aushalswerkzeuge. Nockenzange zur Begrenzung der Einstecktiefe des Abgangsrohres.

**Antrieb**


Bewährte Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme. Enorm kraftvoll und durchzugstark. Handlich, leicht, nur 1,5 kg. Zum Einsatz überall, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Robustes, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor, 630 W, mit extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 1000 min<sup>-1</sup> stufenlos elektronisch gesteuert (Gasgebeschalter).

**Aushalswerkzeuge**

Spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge ermöglicht gleichmäßige, zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben. Deshalb keine Nachbehandlung erforderlich.

**REMS Twist/Hurrigan**

Platz- und gewichtsparendes Combi Set zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Rohren für fittinglose Rohrinstallation. Nur eine Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil! Siehe Seite 259.



Deutsches Qualitätsprodukt



Info



**Lieferumfang**

**REMS Hurrigan Set.** Elektrischer Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre  $\varnothing$  10 – 22 mm,  $\varnothing$   $\frac{3}{8}$  –  $\frac{7}{8}$ " ,  $s \leq 1,5$  mm. Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung von 0 bis 1000 min<sup>-1</sup> (Gasgebeschalter). Gegenhalter. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Set 12 + 15 + 18 + 22	151000R220
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010R220
Set $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$ "	151002R220

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

**Zubehör**

Bezeichnung	Rohre $\varnothing$ mm/Zoll	Art.-Nr.
<b>Aushalswerkzeug</b>	10	151105R
	12	151110R
	14	151120R
	15	151125R
	16	151130R
	18	151140R
	20	151145R
	22	151150R
	$\frac{3}{8}$ "	151155R
	$\frac{1}{2}$ "	151160R
	$\frac{5}{8}$ "	151165R
	$\frac{3}{4}$ "	151170R
$\frac{7}{8}$ "	151175R	

<b>REMS Twist/Hurrigan Antriebsmaschine mit Gegenhalter</b>	151402R220
<b>Werkzeughalter</b>	151200R
<b>Bohrkopf</b>	151210RMM
<b>Nockenzange</b>	151230R
<b>Schmiermittel (Dose)</b>	151240
<b>Stahlblechkasten mit Einlage</b>	151600

