

Gedore
GEDORE K 19 L 17
Kraftschraubereinsatz 1/2"
lang 6-kant 17 mm

Artikelnummer: 249244



GEDORE

12,5

1/2"

**UNIT
DRIVE**

Technische Details

Einsatztiefe	15 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl]	1/2 Zoll
Einsatzlänge	80 mm	Betätigungsart	maschinenbetätigt
1000 V isoliert	nein	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met]	12,5 mm
Einsatz-Ø 2	30 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Sicherung	Sicherungsring und -stift	Oberfläche	manganphosphatiert
Netto-Gewicht [kg]	0,23 kg	Norm	DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Einsatz-Ø 1	26,5 mm	Gesamtlänge [mm]	80 mm
Schlüsselweite 1 [mm]	17 mm	Material	Stahl
VDE zertifiziert	nein	Inhalt (Anzahl Stück)	1

Zubehör

249564



KB 1970-15-27 Sicherungsring Ø 24 mm für 15-32 mm

249577



KB 1975 15-27 Sicherungsstift Ø 3 mm für 15-32 mm