

**Artikelnummer:** 91972

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen mit Trittstufen, 4 Etagen

**Langbeschreibung:** Etagenwagen: Der Etagenwagen ist aus einer geschweißten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Ladefläche besteht aus Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buche-Dekor. An der Stirnseite mit 4 Trittstufen aus rutschfester Siebdruckplatte, die sich in unbelastetem Zustand selbsttätig über eine Gasdruckfeder anheben. Bei Belastung senken sich die Trittstufen auf den Boden, wodurch der Wagen blockiert wird und das Be- bzw. Entladen absolut sicher vonstatten geht. Die Sicherheitsbügel dienen zum Festhalten und Anlehnen. Der Etagenwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 250 kg Etagenhöhe: 240/715/1190/1665 mm Höhe oberste Trittstufe: 935 mm Raddurchmesser: 160 mm Ladefläche (B/L): 590 x 990 mm Außenmaße (B/T/H): 600 x 1600 x 1900 mm Gewicht: ca. 83 kg



**EAN/GTIN:** 4250448501461