

AXOR Massaud
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **18450990**



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 248 mm
- Strahlart Armatur: Schwallstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 17 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- PA-IX 18467/IOC

Technologie




AXOR Massaud
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **18450990**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



AXOR Massaud
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **18450990**



Einbaubeispiel

