

Produktinformation

30 35 140

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Langbeckzange

DIN ISO 5745




Allgemein

Artikel-Nr.	30 35 140
EAN	4003773043102
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	102 g
Abmessungen	140 x 53 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	8,0 mm
Spitzenbreite (W4)	4,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	37,5 mm
Kopfbreite (W3)	15,0 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten