

fetra chariot conteneur à grilles

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, rehausse : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable, couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 155018

fetra Chariot caisse











Force 600 kg

chariot conteneur à grilles

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- rehausse : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable
- grosseur de la maille 50x50 mm
- couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	couvercle	oui
type de chariot	chariot conteneur à grilles	fonction couvercle	rabattable 2 fois
matériau	acier	équipement couvercle	Anneaux pour cadenas
charge	600 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1200 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
hauteur	1120 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	non	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	surface	finition peinture époxy
rehausses	4 parois (grillagées)	couleur	bleu brillant // RAL5007
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable	norme	EN 1757-3 (frein)
dimension du fil	50x50 mm	garantie	10 années
poignée	1 pièce	Poids	81 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

