


## ZARGES

### escabeau grande hauteur roulant

#### ZAP R13master S

estrade hauteur x largeur x  
profondeur 1350 x 500 x 450 mm, 5  
marches avec revêtement R13  
(estrade incl.), en aluminium,  
équipement : appui avec traverse

Numéro d'article: 225096



## ZARGES Escabeau grande hauteur roulant ZAP R13master S

### utilisation polyvalente

escabeau grande hauteur roulant

- estrade hauteur x largeur x profondeur 1350 x 500 x 450 mm
- accès à un côté
- 5 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,35 m
- en aluminium
- connexion marches/lisse serti
- logement amovible pour le couplage de ravitaillement sous voilure
- équipement : appui avec traverse
- application sûre grâce à main courante et protection contre l'écartement
- main courante double face
- 2 roulettes à frein et pieds antidérapants
- poids 18 kg

- selon EN 131-1, 131-2, 131-7

## Détails techniques

technique de montée	escabeau grande hauteur	connexion d'échelons/de longeron	serti
type d'échelle	escabeau grande hauteur roulant	Pour escalier	non
matériau	aluminium	rabattable	non
utilisation	à un côté	roulant	oui
hauteur d'estrade	1350 mm	fonction échelle	logement amovible pour le couplage de ravitaillement sous voileure
largeur d'estrade	500 mm	équipement échelle	appui avec traverse
profondeur d'estrade	450 mm	équipement de sécurité échelle	main courante et protection contre l'écartement
longueur de longeron	73 mm	protection contre l'écartement	oui
hauteur de travail	3,35 m	main courante	double face
nombre de marches	5	soubassement	2 roulettes à frein et pieds antidérapants
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	surface de longerons	nature
profondeur des marches	80 mm	norme	EN 131-1 // EN 131-2 // EN 131-7
largeur	1200 mm	Poids	18 kg