

roule-fûts

force 300 kg, Ø plateau 610 mm, capacité 1 fût de 200 litres, plateforme plein, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 235760



roule-fûts

- force 300 kg
- Ø plateau 610 mm
- capacité 1 fût de 200 litres
- plateforme plein
- avec bac de rétention soudé étanche à l'huile
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage nylon

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	nylon
type de rouleur	roule-fûts	Ø de roue	75 mm
charge	300 kg	hauteur	185 mm
diamètre de plateau	610 mm	longueur	620 mm

capacité	1 fût de 200 litres	largeur	620 mm
plateforme	plein	surface	finition peinture époxy
équipement servante d'atelier	bac de rétention soudé étanche à l'huile	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	Poids	10 kg
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes		