

## VARIOfit chariots à dossier

force 1000 kg, plateau longueur x largeur 1025 x 700 mm, rehausse 1 ridelle (ajourée), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 504774

VARIOfit

12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à dossier avec poignée

chariots à dossier

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 1025 x 700 mm
- structure en acier (soudé)
- plateforme imperméable
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- roues avec bandage caoutchouc plein
- 12 années de garantie

### Détails techniques

|                         |                        |                          |   |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | rabattable               | non   |
| type de chariot         | chariots à dossier     | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |

|                         |                        |                       |                                    |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| charge                  | 1000 kg                | pneumatique           | caoutchouc plein                   |
| longueur de plateau     | 1025 mm                | roulement             | roulement à billes                 |
| largeur de plateau      | 700 mm                 | surface de châssis    | finition peinture époxy            |
| matériau de plateforme  | plaque de contreplaqué | équipement roue       | roulettes pivotantes avec EasySTOP |
| surface de plateforme   | antidérapant           | Ø de roue             | 200 mm                             |
| exécution de plateforme | imperméable            | disposition des roues | rectangulaire                      |
| rehausses               | 1 ridelle (ajourée)    | surface               | finition peinture époxy            |
| emboîtable              | non                    | couleur               | bleu gentiane // RAL5010           |
| matériau                | acier                  | garantie              | 12 années                          |
| matériau de finition    | soudé                  | Poids                 | 38 kg                              |
| norme européenne        | non                    |                       |                                    |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149743 |    | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein  |
| 203396 |    | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort                                     |
| 215911 |   | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9   |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique   |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm   |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé  |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |