

pont pliant

longueur x largeur 1565 x 1500 mm, force 4000 kg, équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien, en aluminium

Numéro d'article: 985591



Pont pliant

avec ressort de nivellement

pont pliant





- longueur x largeur 1565 x 1500 mm
- force 4000 kg
- équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien
- à coulissage latéral dans le rail
- en aluminium
- avec label de sécurité GS

Détails techniques






| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| équipement du poste de travail | moyen de chargement | équipement aide au chargement | équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien |
| type d'aide au chargement | pont pliant | fonction aide au chargement | à coulissage latéral dans le rail |
| longueur | 1565 mm | matériau | aluminium |
| largeur | 1500 mm | certification | GS |
| différence de hauteur | 175 mm | Poids | 125 kg |

| | |
|--------|---------|
| max. | |
| charge | 4000 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 521000 |  | glissière pour pont pliant, longueur 2000 mm, à souder, en acier laminées à froid |
| 521001 |  | glissière pour pont pliant, longueur 3000 mm, à souder, en acier laminées à froid |
| 521004 |  | glissière pour pont pliant, longueur 2000 mm, à souder, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 521005 |  | glissière pour pont pliant, longueur 3000 mm, à souder, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148637 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite |
| 202880 |  | diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 204206 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 400932 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |