

Artikelnummer: 133940

Kurzbeschreibung: Bauer Auffangwanne Typ AW12, blau RAL5012

Langbeschreibung: Bauer Auffangwanne Typ AW12, ideal zur Lagerung von max. 12 Fässern je 200 L: Die Bauer Auffangwanne Typ AW12 ist Stahlblech lackiert oder feuerverzinkt und eignet sich ideal zur Lagerung von maximal 12 Fässern je 200 Liter. Mit der Bauer Auffangwanne Typ AW12 lagern Sie flüssige Gefahrstoffe sicher. Um maximal 12 Fässer mit jeweils 200 Litern einzulagern, empfehlen wir die Bauer Auffangwanne Typ AW12. Die Bauer Auffangwanne AW12 kann dabei auch mit 60 Liter Fässern und Kleingebinden kombiniert werden und bietet ein Auffangvolumen von 335

Litern. Die stabile Konstruktion aus 3 mm Stahlblech hat eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m⁻² und ist zugelassen für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und einer feuerverzinkten Ausführung hat die Bauer Auffangwanne Typ AW12 ein verzinktes Gitterrost und bietet eine Unterfahrhöhe von 100 mm. Weitere Details: Auffangvolumen: 335 Liter Auch mit 60 Liter Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit verzinktem Gitterrost Für 12 x 200 Liter Fässer Tragfähigkeit: 1000 kg/m⁻² Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4. Farben: orange, rot, blau, grün, grau, feuerverzinkt (EN ISO 1461) Maße: B 1300 x L 3880 x H 200 mm Gewicht: 277 kg



EAN/GTIN: 4052462022140