

## Informazione prodotto

# 03 07 250

## Pinza universale

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
- Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio a gradini



### Generico

Art. No.	03 07 250
EAN	4003773015345
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati ad immersione, collaudati VDE
Peso	597 g
Dimensioni	250 x 73 x 36 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,8 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,5 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 15,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	25,0 mm <sup>2</sup>
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori