

Información sobre productos

95 62 160 TC

Cortacables para cable trenzado

Para cuerdas de neumáticos



MM



- Especialmente optimizado para cortar con precisión alambres de neumático, cables trenzados de hasta Ø 2 mm y cables de hasta Ø 2 mm
- Ergonómico gracias a su diseño ligero y a su práctica limitador de apertura
- Tamaño compacto, peso ligero, alta potencia
- Diseñado para un uso intensivo: particularmente duradero y ligero con tan solo 172 g de peso
- Compacto, ligero y potente
- Hasta un 30 % menos de esfuerzo en comparación con los cortacables para cable trenzado de la misma longitud
- Articulación pasante de doble alojamiento para alta estabilidad
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Trabajo confortable gracias al muelle de apertura
- Protegido mediante trinquete durante el transporte
- Acero para rodamientos

Información general

Núm. de artículo	95 62 160 TC
EAN	4003773082422
Tijeras	bruñido
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	175 g
Dimensiones	160 x 60 x 22 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro)	Ø 2,0 mm
Valor de corte cable metálico (diámetro)	Ø 2,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

