

Productinformatie

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Krimptang met vaste T-greep



- Slechts één gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen
- De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap
- De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn
- Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit
- Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard
- Rond magazijn: kunststof, glasvezelversterkt



Algemeen

Artikel-nr.	97 33 01
EAN	4003773066927
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	770 g
Afmetingen	250 x 75 x 28 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Krimpprofiel vervangen: magazijn ontgrendelen, krimpprofiel uit de tang nemen



Wisselpositie: uitklappen van de positioneringspal voor parallelle bekkenpositie



De positioneringspal inklappen en de tang doordrukken - klaar voor de volgende toepassing

