

fetra chariot conteneur à grilles

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable, couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 155018

fetra Chariot caisse











Force 600 kg

chariot conteneur à grilles

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable
- grosseur de la maille 50x50 mm
- couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	couvercle	oui
type de chariot	chariot conteneur à grilles	fonction couvercle	rabattable 2 fois
matériau	acier	équipement couvercle	Anneaux pour cadenas
charge	600 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1200 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	800 mm	Diamètre de roue	200 mm
hauteur	1120 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	non	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	surface	finition peinture époxy
rehausses	4 parois (grillagées)	couleur	bleu brillant // RAL5007
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable	norme	EN 1757-3 (frein)
ouverture de maille	50x50 mm	garantie	10 années
poignée	1 pièce	Poids	81 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

