

## Rollcart montagewagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1150 x 700 mm,  
platform van hout, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL7035 lichtgrijs/RAL5010  
gentiaanblauw, met 2  
geperforeerde pla(a)t(en), met 1  
kasten, hoogte x lengte x breedte  
1990 x 1250 x 700 mm, met TPE-  
banden

**Artikelnummer: 158113**



## Rollcart Werkbank- en montagewagen

### Draagvermogen 600 kg

montagewagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1150 x 700 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staal/houtconstructie
- met perfoplaat
- met 2 geperforeerde pla(a)t(en)
- met 1 kasten
- hoogte x lengte x breedte 1990 x 1250 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	montagewagen	banden	TPE
draagvermogen	600 kg	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1150 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
wagen uitrusting	1 kast	materiaal	staal/hout
materiaal platform	hout	elektrisch geleidend	nee
kast	1 stuks	schuifbeugel	1 stuks
type plaat	perfoplaat	wielstand	rechthoekig
geperforeerde platen aantal	2 stuks	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	1990 mm	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
lengte	1250 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	700 mm	gewicht	99 kg

## Gerelateerde Producten

158103



lade-indelingsset voor tafelwagen, set bestaande uit: 2 lengte- en 6 dwarsverdelers, hoogte x lengte 60 x 700 mm