

Rollcart chariot à étagères ESD

force 600 kg, 2 plateau(x) avec panneau de bois, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158359

Rollcart Chariot à plateaux antistatiques

Force 600 kg

chariot à étagères ESD





- force 600 kg
- 2 plateau(x) avec panneau de bois
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- avec rebords en acier
- barre de poussée horizontal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1150 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce

charge	600 kg	Sens de la poignée	horizontal
longueur de plateau	1000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	700 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	2 pièce	matériau de boîtier	acier
type de niveau	panneau de bois	Ø de roue	200 mm
conducteur d'électricité	oui	roulement	roulement rainuré à billes
exécution de plateforme	électroconducteur	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Rebord de tableau	acier	surface	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1150 mm	Poids	50 kg
largeur	700 mm		

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4