


META

rayonnage à palettes - rayonnage suivant MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2785 x 1100 mm, charge max. par tablette 3000 kg, 4 niveaux de stockage avec traverses, 12 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 1000 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 162167



Das Lagersystem



META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage suivant

rayonnage à palettes - rayonnage suivant

- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2785 x 1100 mm
- charge maximale par élément 9000 kg
- charge max. par tablette 3000 kg
- 4 niveaux de stockage avec traverses
- 12 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal
- force par palette 1000 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/2

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| type de meuble | rayonnage | utilisation | bilatéral |
| type de rayonnage | rayonnage à palettes | type de soubassement | traverses |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | stabilité des tablettes / niveau | profilés en caisson fermés |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 3300 mm | surface de traverses | avec revêtement en plastique |
| largeur | 2785 mm | couleur traverse | orangé rouge // RAL2001 |
| profondeur | 1100 mm | exécution couleur | orangé rouge/galvanisé // RAL2001 |
| charge maxi par tablette | 3000 kg | livraison | démonté |
| charge maxi par élément | 9000 kg | certification | GS |
| emplacement | 12 pièce | garantie | 5 années |
| niveaux de stockage | 4 pièce | certification RAL-RG | RAL-RG 614/2 |
| entreposage | longitudinal | Poids | 124,846 kg |

Accessoires

223679



rayonnage à palettes - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2870 x 1100 mm, charge max. par tablette 3000 kg, 3 niveaux avec traverses, 12 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 1000 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Cela s'adapte aussi ...

213058



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm

216175



caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg

217213



palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

991754



panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc