

## Lacont stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld

geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen voor de opslag onderdak, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 635 mm, 4 niveau(s) met rooster, onder 1 niveau met opvanglegbord, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag, roosters van polyethyleen, onderste niveau van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 200536



## Lacont Stelling voor gevaarlijke stoffen voor aquatoxische en agressieve vloeistoffen

stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld

- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen voor de opslag onderdak
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 635 mm
- veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 600 mm
- 4 niveau(s) met rooster, onder 1 niveau met opvanglegbord
- per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 35 l
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte



mogelijk

- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- roosters van polyethyleen, onderste niveau van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- volgens Duitse beroepsvereniging UVV BGR 234
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614

## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	stelling voor gevaarlijke stoffen	opvangvolume opvangbak	35 l
stellingsysteem	kliksysteem	opvangbak uitrusting	rooster
stellingveld	aanbouwweld	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
opslagplaats	onderdak	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	materiaal standaard	staal
geschikt voor (product/materiaal)	kleinemballage	materiaal rooster	polyethyleen
hoogte	2000 mm	materiaal onderste niveau	plaatstaal
breedte	1310 mm	materiaal	staal
diepte	635 mm	oppervlak legbord	verzinkt
vaklast	200 kg	oppervlak onderste niveau	verzinkt
veldlast	1200 kg	oppervlak standaard	verzinkt
vakbreedte	1300 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vakdiepte	600 mm	opslagniveaus	5 stuks
legbord-/niveautype	rooster	bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
legborden / schappen aantal	4 stuks	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype (onderste ni	1 niveau met opvanglegbord	gewicht	70 kg

## Gerelateerde Producten

200538



roosterlegbord voor stelling voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1300 x 600 mm, voor een vaklast van 200 kg, van staal met PE-coating

## Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage