

ZARGES multifunctionele vouwladder

4 x 4 sporten met profiel, balklengte
4,74 m, van aluminium

Artikelnummer: 203565



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Multifunctionele vouwladder

multifunctionele vouwladder






- trap beide zijden
- 4 x 4 sporten met profiel
- balklengte 4,74 m
- sporten diepte 30 mm
- breedte 0,9 m
- sport-boomverbinding afgekant
- 6 automatisch vergrendelende scharnieren
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 900 x 1300 x 260 mm
- van aluminium
- gewicht 14,57 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	multifunctionele vouwladder	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
gebruik	beide zijden	onderbouw	antislip laddervoeten
lengte paal	4,74 m	ladder functie	6 automatisch vergrendelende scharnieren
hoogte ladder	2,3 m	spreidbeveiliging	nee
sporten aantal	4 x 4	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	sporten met profiel	ladder voor op de trap	nee
diepte sport	30 mm	ladder uitvoering	tweedelig
in-/uitklaphoogte	900 mm	norm	DIN EN 131
in-/uitklapbreedte	1300 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapdiepte	260 mm	gewicht	14,57 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE