


vleugel deur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 1000 mm,
met deurkruk en aanslag, afsluitbaar
met slot, van staal met slag- en
krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 205976



Openslaande deur voor scheidingswandsysteem

vleugel deur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 1000 mm
- systeemmaat 1200 mm
- draadgaas 40 x 40 x 3,8
- met deurkruk en aanslag
- rechts en links te gebruiken
- afsluitbaar met slot
- frame van C-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating







Technische details





afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	draaddikte	3,8 mm
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	scheidingswand uitrusting	deurkruk, aanslag
roosterelement	vleugel deur	scheidingswand functie	rechts en links te gebruiken
hoogte	2200 mm	sluitsysteem	slot
breedte	1000 mm	profiel	C-profiel

stelsysteemmaat	1200 mm	materiaal	staal
hoogte maas	40 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte maas	40 mm	gewicht	35 kg

Gerelateerde Producten

101648		T-paal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
101649		wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem, hoogte 2000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
205943		opzetelement voor openslaande deur voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 750 x 1180 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206039		eindpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206061		hoekpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
886228		middenpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag