

dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

hoogte x breedte x diepte 2100 x 2000 x 300 mm, veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 224708

Archief- en magazijninhaakstelling

Complete stelling, 1 basisveld + 1 aanbouwveld

dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2100 x 2000 x 300 mm
- veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg
- vakdiepte 290 mm
- 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes
- Per 26 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus in hoogte ver	ja
stellingtype	dossierstelling	in hoogte verstelbaar legbord	26 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	tweezijdig
stellingveld	complete stelling	materiaal	staal
stellingveld aantal	2 stuks	vakdiepte	290 mm
geschikt voor (branches)	werkplaats, archief	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	2100 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	2000 mm	ordnerhoogtes	6 stuks
diepte	300 mm	oppervlak standaard	kunststof coating
legborden / schappen aantal	6 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	200 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	1200 kg	gewicht	42 kg
legbord-/niveautype	Stalen bodem		

Gerelateerde Producten

224709



dossierstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2100 x 1000 x 300 mm, veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs