

## hofs stelling voor gevaarlijke stoffen - grondveld

geschikt voor aquatoxische en  
bijtende stoffen, hoogte x breedte x  
diepte 2000 x 1360 x 635 mm, 5  
niveaus met opvanglegborden,  
gebruik eenzijdig - ontworpen voor  
plaatsing tegen een wand, staander  
van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 228414



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Stelling voor gevaarlijke stoffen

### Basisveld

stelling voor gevaarlijke stoffen - grondveld

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 635 mm
- veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 600 mm
- 5 niveaus met opvanglegborden
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met rand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd



- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- 5 jaar garantie



## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	5 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legborden / niveaus uitrusting	rand
stellingtype	stelling voor gevaarlijke stoffen	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	materiaal standaard	staal
geschikt voor gevaarlijke stofe	aquatoxische en bijtende stoffen	materiaal vloer	staal
geschikt voor (product/materiaal	kleinemballage	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1360 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	635 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	200 kg	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü- teken conform StawaR
veldlast	1200 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	79,804 kg
legbord-/niveautype	opvanglegborden		

## Gerelateerde Producten

228410		stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld, geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 635 mm, 5 niveaus met opvanglegborden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staander van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228416		opvanglegborden voor stelling voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1300 x 600 mm, uitgerust met rand en veiligheidsfels, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228429		vloerveranker voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit