

Hymer escabeau industriel 8026

accès à un côté, 5 à profilés antidérapants (estrade incl.), hauteur 1,16 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, longueur de lisse 1,95 m, en aluminium

Numéro d'article: 231301



HYMER



escabeau industriel







- Convient pour secteur de l'industrie et de la construction
- accès à un côté
- 5 à profilés antidérapants (estrade incl.)
- hauteur 1,16 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,95 m
- connexion marches/lisse serti
- équipé de bac et crochet porte-seau
- bac en aluminium
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- en aluminium

- posé hauteur x largeur 1780 x 500 mm
- poids 6,7 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| technique de montée | escabeau | rabattable | oui |
| type d'échelle | escabeau industriel | roulant | non |
| convient pour (secteurs) | secteur de l'industrie et de la construction | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| matériau | aluminium | étrier de sécurité | non |
| utilisation | à un côté | exécution échelle | à deux parties |
| Longueur de lisse | 1,95 m | équipement échelle | bac et crochet porte-seau |
| hauteur | 1,16 m | bac | oui |
| largeur d'estrade | 250 mm | matériau du bac | aluminium |
| profondeur d'estrade | 250 mm | Pour escalier | non |
| Hauteur d'accès | 3,16 m | soubassement | pieds d'échelle amovibles |
| nombre de marches | 5 | norme | EN 131 |
| type de marche/d'échelon | à profilés antidérapants | norme TRBS (règles techniques re | TRBS 2121-2 |
| profondeur des marches | 80 mm | garantie | 10 années |
| hauteur | 1780 mm | Poids | 6,7 kg |
| largeur | 500 mm | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149272 |  | plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221260 |  | chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| 221388 |  | gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9 |
| 523826 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-fissé/PE |