

bott **milieukast** verso

hoogte x breedte x diepte 800 x 1050 x 550 mm, dubbele vleugel deur, 2 niveau(s) met opvanglegborden, onder 1 etage, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1023 verkeersgeel, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1023 verkeersgeel

Artikelnummer: 232985



milieukast


- hoogte x breedte x diepte 800 x 1050 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugel deur
- 2 niveau(s) met opvanglegborden, onder 1 etage
- draagvermogen per niveau 75 kg
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1023 verkeersgeel
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1023 verkeersgeel
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL1023 verkeersgeel

Technische details





meubeltype	kast	type deur	dubbele vleugel deur
type kast	milieukast	materiaal	staal
hoogte	800 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	1050 mm	materiaal vloer	staal

diepte	550 mm	kleur romp	verkeersgeel // RAL1023
kast uitrusting	legborden	kleur voorkant	verkeersgeel // RAL1023
legborden / schappen aantal	2 stuks	kleur bodem	verkeersgeel // RAL1023
legbord-/niveautype	opvanglegborden	oppervlak romp	m. poedercoating
legbord-/niveautype (onderste ni	1 etage	oppervlak front	m. poedercoating
draagvermogen legbord	75 kg	oppervlak legbord	verzinkt
vloeropvangbak	nee	gewicht	46,662 kg

Gerelateerde Producten

233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233090		opvanglegborden voor milieukast, hoogte 50 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, voor een vaklast van 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel
233091		steunvoet voor milieukast, hoogte 535 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1023 verkeersgeel

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen