

## antivermoeidheidsmat

### Rotterdam

mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 910 x 600 mm, Van vinyl met lengteribbel-oppervlak van Dyna Shield™ in zwart/geel, voor stevig staan door lengteribbels

Artikelnummer: 235494



### antivermoeidheidsmat


- Geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakingsafdelingen en magazijnen in binnen
- mat
- hoogte x lengte x breedte 12,7 x 910 x 600 mm
- Van vinyl met lengteribbel-oppervlak van Dyna Shield™ in zwart/geel
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- voor stevig staan door lengteribbels
- met antislip-eigenschappen R10 conform DIN 51130 en BGR 181 getest

## Technische details





uitrusting werkplaats	vloerbedekking	lengte	910 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	breedte	600 mm

confectionering	mat	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	vloerbedekking functie	voor stevig staan door lengteribbels
plaats van toepassing	binnen	elektrisch geleidend	nee
materiaal loopvlak	vinyl	moeilijk ontvlambaar	ja
oppervlak vloerbedekking	met lengteribbels	norm	DIN 51130 // BGR 181
kleur	zwart/geel	gewicht	4 kg
hoogte	12,7 mm		

## Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelliggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht