


## Scangrip

### zaklamp

#### MAG MINI MAG PRO

Lampen: COB-led, met accuaandrijving

Artikelnummer: 242306



zaklamp

- hoogte x lengte x breedte 28 x 200 x 46 mm
- Lampen: COB-led
- brandduur 20 h
- van 10 tot 100 % dimbaar
- tot 180° zwenkbaar, geïntegreerde magneet en haak voor bevestigen
- display digitaal, met batterij-indicatie
- met accuaandrijving
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- 3 jaar garantie

## Technische details

gereedschapstype    accessoire

lengte    200 mm

type lamp	COB-led	hoogte	28 mm
brandduur	20 h	breedte	46 mm
lichtstroom	200	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
dimbaar	ja	garantie	3 jaar
spanningsverzorging	accuaandrijving	WEEE-registratienummer	DE24837723
weergave	digitaal, met batterij-indicatie	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lampkop uitvoering	tot 180° zwenkbaar, geïntegreerde magneet en haak voor bevestigen	merk volgens EAR-registers	Scangrip
lamp functie	van 10 tot 100 % dimbaar	gewicht	0,16 kg