

Cascoo bokwiel

draagvermogen 350 kg, met elastiek-banden, naaf met dubbel kogellager, diameter 200 mm, naaf lengte 59 mm, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243360



bokwiel

- draagvermogen 350 kg
- met elastiek-banden
- naaf met dubbel kogellager
- diameter 200 mm
- naaf lengte 59 mm
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 105x84/76 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	350 kg	draadvangkappen	ja
banden	elastiek	naaf lengte	59 mm
wiel-ø	200 mm	afstand schroefgat	105x84/76 mm

materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	dubbel kogellager	gewicht	2,264 kg