

Cascoo ESD-inbouwwiel



draagvermogen 120 kg, met TPE-banden, diameter 125 mm, naaf met kogellager, naaf lengte 50 mm, velg van polypropyleen

Artikelnummer: 243602



ESD-inbouwwiel

- draagvermogen 120 kg
- met TPE-banden
- diameter 125 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte 50 mm
- velg van polypropyleen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polypropyleen
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	kogellager
bouwmodel	wiel	elektrisch geleidend	ja
draagvermogen	120 kg	rem	zonder
banden	TPE	naaflengte	50 mm
wiel-ø	125 mm	gewicht	0,32 kg

