

réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 780 x 800 x 1200 mm, capacité 470 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 3 patins



Numéro d'article: 525068

Bac grande capacité

réceptif grand volume



- convient pour le stockage de liquides
- hauteur x longueur x largeur 780 x 800 x 1200 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 600 x 710 x 1100 mm
- capacité 470 l
- en polyéthylène en gris
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 3 patins
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

Détails techniques




type de réceptif	réceptif grand volume	soubassement	plein
convient pour (produit/matériau)	le stockage de liquides	charge dynamique	450 kg
norme européenne	oui	capacité de charge statique	4500 kg
capacité	470 l	gerbable	oui
hauteur	780 mm	pliable	non
hauteur intérieure	600 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
longueur	800 mm	soubassement	3 patins
longueur intérieure	710 mm	résistance à la	-40 °C à +60 °C

		température
largeur	1200 mm	convient pour aliments oui
largeur intérieure	1100 mm	considération comme matière dang différents tissus, nous consulter
matériau	polyéthylène	couverture en accessoires (non compris)
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	couleur gris
recyclable	oui	quantité minimale 1
structure de cloison	fermé	Poids 37 kg
finition paroi	nervures de renfort	

Accessoires

230143		couvercle à charnière, en polyéthylène, pour récipient grand volume avec capacité 470 l, pour récipients longueur x largeur 1200 x 800 mm
525075		couvercle coiffant, en polyéthylène, pour récipient grand volume avec capacité 470 - 695 l, largeur x profondeur 1200 x 800 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium