

## BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 712817

## BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 70 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager

## Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	128 mm	
	roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	40 mm
	bouwmodel	zwenkwiel	naafboorgat	12 mm

draagvermogen	70 kg	wielbreedte	30 mm
banden	massief rubber	uitlading	34 mm
wiel-ø	100 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	104 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	0,78 kg
draadvangkappen	nee		

## Gerelateerde Producten

713004



wiel, draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken