


## kraagarmstelling

complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 1980 x 2494 x 900 mm, 3 staanders, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, 5 opslagniveaus, draagvermogen per niveau 660 kg, staanders gezandstraald met poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 737341



## kraagarmstelling

### Standaard model

kraagarmstelling

- complete stelling (basis- en aanbouwveld)
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1980 x 2494 x 900 mm
- 3 staanders
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- 5 opslagniveaus
- 4 niveaus met Kraagarm
- draagvermogen per niveau 660 kg
- even lange armen, recht uitgericht
- nuttige diepte 400 mm
- constructie van staal
- staanders gezandstraald met poedercoating in RAL5010





gentiaanblauw

- draagarmen gezandstraald met poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- bestelinstructie: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk. Zo nodig aanvragen
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614
- conform DGUV-regel 108-007 (vroeger BGR 234)

## Technische details

meubeltype	stelling	draagvermogen per niveau	660 kg
stellingtype	kraagarmstelling	uitvoering kraagarm	recht
stellingsysteem	kliksysteem	draagarm lengte	even lange armen
stellingveld	complete stelling	standaard	3 stuks
stellingveld aantal	2 stuks	kraagarm per standaard	5 stuks
gebruik	tweezijdig	materiaal	staal
hoogte	1980 mm	oppervlak standaard	gezandstraald // m. poedercoating
breedte	2494 mm	oppervlak kraagarm	gezandstraald // m. poedercoating
nuttige diepte	400 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	900 mm	kleur kraagarm	gentiaanblauw // RAL5010
asmaat	1251 mm	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
opslagniveaus	5 stuks	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja // aanvragen a.u.b.
legborden / schappen aantal	4 stuks	norm DGUV	DGUV 108-007
legbord-/niveautype	Kraagarm	certificering RAL-RG	RAL-RG 614
totaal draagvermogen	6600 kg	gewicht	119,13 kg

## Dit past ook bij ...

203501		verrijdbare boktrap, trap eenzijdig, 8 treden (incl. bordes), standhoogte 1,9 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm, balklengte 2,7 m, van aluminium
404924		langmateriaalwagen, draagvermogen 2000 kg, laadvlak lengte x breedte 2500 x 600 mm, platform open met 2 materiaalbakken, opbouwconstructies: 4 zijsteunen, rongen uitneembaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met massief rubber-banden
505144		vloermarkerapparaat voor markerband
524978		rollenstandaard, draagrol van staal, wieldiameter 60 mm, met zwenkbare kogelsteun, draagvermogen 200 kg, baanbreedte 350 mm, hoogte 758 - 1197 mm