

Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

StarTech ID: ICUSB2328



Le hub adaptateur USB ICUSB2328 vers série RS232 DB9 8 ports vous permet de connecter jusqu'à 8 appareils série RS232 à votre Mac, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau par le biais d'un seul port USB, comme si l'ordinateur était doté de connecteurs série DB9M intégrés. Compact, le concentrateur série RS232 a été conçu pour économiser l'espace de travail. Il est alimenté par bus pour éliminer le recours à un adaptateur d'alimentation externe ou une à prise murale. Il s'agit d'une solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs compatibles USB d'aujourd'hui et les périphériques série RS232 traditionnels. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Permet de connecter des modems, des tablettes graphiques, des souris, des lecteurs de code à barres, des récepteurs GPS, des adaptateurs de terminal RNIS, des téléphones mobiles, des scanners ainsi que de l'équipement UPS et POS à votre système
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Features

- Permet d'ajouter 8 ports série RS232 en liaison directe par USB
- Alimenté par bus – Sans adaptateur d'alimentation externe
- Installation plug-and-play facile
- Conformité totale avec les spécifications USB 1.et compatible avec USB 2.0

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Interface	Serial
Nombre de ports	8
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Hub externe
ID du chipset	FTDI - FT232RL
Types de connecteur	1 - USB B (4 pin) Femelle
Ports externes	8 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Mâle
PEPS	256 Bytes
Protocole série	RS-232
Débit en bauds max.	921.6 Kbps
Bits de données	7, 8
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000, ME, 98SE Mac OS 10.x (Tested up to 10.8) Linux
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	1.8 m [6 ft]
Longueur du produit	150 mm [5.9 in]
Largeur du produit	66.5 mm [2.6 in]
Hauteur du produit	26 mm [1 in]
Poids du produit	860 g [30.4 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	En option
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A+
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Humidité	5~95% RH
Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Poids brut	0.8 kg [1.9 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur série 8 ports
Inclus dans le paquet	1 - Cable série de dérivation
Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 1,8 m
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, Reports and Compatibility

