


34571-624 FRONTPLATTE, VOLLE BREITE, SLOTTED (GESCHLITZT), UNGESCHIRMT FÜR RATIOACPRO-5 HE, AIR 6 HE, 84 TE, 2,5-MM, AL, VORNE ELOXIERT, HINTEN LEITFÄHIG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Inserted between side panel and molded parts such as trim, 19" mounting bracket or handle

Frontplatten können auch als Rückwände eingesetzt werden

Befestigung ohne Schrauben (spezielle Modulschienen decken die Kanten der Frontplatte ab und fixieren sie)

Geschirmt (Rückseite leitfähig); zur leitenden Verbindung mit dem Gehäuse bitte EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) separat bestellen

PRODUKTMERKMALE

Zubehör-Typ: Frontplatte

Material: Aluminium

Oberfläche - Frontseite: Eloxiert

Oberfläche - Rückseite: leitfähig

Behandelte Schnittkanten: Nein

Höhe: 5-HE

Höhe: 217,3 mm

Breite: 84 TE

Breite (mm): 426,4 mm

Tiefe: 2,5 mm

Anzahl pro Packung: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ungeschirmte, gesteckte Gesamtfrontplatte für RatiopacPRO/-AIR.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.