

Krause

Leichte Universal-Stufenleiter

Dopplo

Aufstieg beidseitig, 2 x 6
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 0,85 m, Holmlänge 1,4 m,
Aus Aluminium

Artikelnummer: 203454



Krause Leichte Universal-Stufenleiter Dopplo

Aufstieg beidseitig

Leichte Universal-Stufenleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,85 m
- Holmlänge 1,4 m
- Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
- Tiefe geklappt 160 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 5,5 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft



- 8 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Leichte Universal-Stufenleiter	Sprossen-/Holmverbindung	6-fach vernietet
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Länge Holm	1,4 m	Spreizsicherung	ja
Höhe Podest	0,85 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Standhöhe	0,85 m	Ablageschale	nein
Arbeitshöhe	2,85 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2 x 6	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Zertifizierung	TÜV geprüft
klappbar	ja	Garantie	8 Jahre
Tiefe geklappt	160 mm	Gewicht	5,5 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE