

Wilms

Luftentfeuchter

KT 330

Für Raumgrößen von 60 - 75 m²,
Unterbau 2 Räder, Bedienung per
Touchdisplay, Geräuschpegel von 56
dB, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 412 x
510 mm, Aus Metall in gelb

Artikelnummer: 274041

Wilms







Luftentfeuchter

- Für Raumgrößen von 60 - 75 m²
- Geeignet für Baustellen und Lagerhallen
- Schützt vor Feuchtigkeitsschäden
- Funktionen: Heißgasabtauung
- Ausgestattet mit Betriebsstunden- und Stromzähler
- Unterbau 2 Räder
- Bedienung per Touchdisplay
- Kältemittel R454 C
- Schutzart IPX4: Allseitig gegen Spritzwasser geschützt
- Temperaturbereich +5 °C bis +35 °C
- Geräuschpegel von 56 dB
- Höhe x Breite x Tiefe 740 x 412 x 510 mm
- Entfeuchtungsleistung 28,8 l/24h (30°C, 80 % RF), Luftumwälzung 300 m³/h
- Aus Metall in gelb




Technische Details




Bürohelfer geeignet für (Branche/Bereich)	Luftentfeuchter Baustellen und Lagerhallen	Leistung	80 W
Schutz vor für Raumgröße	Feuchtigkeitsschäden 60-75 m ²	Luftleistung	300 m ³ /h
Luftreiniger Funktion	Heißgasabtauung	Entfeuchtungsleistung	28,8 l/24h (30°C, 80 % RF)
Luftreiniger Ausstattung	Betriebsstundenzähler, Stromzähler	Temperaturbereich	+5 °C bis +35 °C
Kältemittel	R454 C	Unterbau	2 Räder
Geräuschpegel	56 dB	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Bedienung	Touchdisplay	Material	Metall
Höhe	740 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Breite	412 mm	Farbe	gelb
Tiefe	510 mm	stapelbar	ja
Volumen Wassertank	7,1 l	IP Schutzart	X4: Allseitig gegen Spritzwasser geschützt
Spannungsversorgung	230 V	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
		Gewicht	30,5 kg

Zubehör

274046		Messgerät, Für Luftentfeuchter, In weiß
274054		Hygrostat, Für Luftentfeuchter, In grau
274055		Ablassschlauch, Für Luftentfeuchter, Meterware
274058		Schlauchanschluss, Für Luftentfeuchter, Aus Metall in silber

Dazu passt auch ...

221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße

221310		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neonorange, Größe Einheitsgröße
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm