

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1023 x 600 mm, 9 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500785



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

mit Einfachauszug und Rollenführung

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1023 x 600 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schubladentraglast	50 kg
Schrankschranktyp	Schubladenschrank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Material	Stahlblech	Auszug Schublade	85 %
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1200 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1023 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	600 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl	9 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/2x200 mm	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 100 mm	4 Stück	Garantie	10 Jahre
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 200 mm	2 Stück	Gewicht	142 kg

Zubehör

404287		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 125 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404288		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 150 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404290		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 200 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404303		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 1023 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404304		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 1023 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404307		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 1023 mm, Rückseite magnetisch
500795		Mulden, mit 48 Fächern, 40 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 1023 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau