

Kappes Schlitzplattenschrank RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 9 Schublade(n), mit Werkbankplatte, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522531

RasterPlan

KAPPES



Kappes Schubladenschrank RasterPlan®

mit Schlitzplattentüren

Schlitzplattenschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Schlitzprägung
- doppelwandige Türen
- Traglast je Ebene 80 kg
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 9x100 mm
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung
- mit Werkbankplatte
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus

- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Systemschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Schlitzprägung	Material	Stahl
Höhe	1950 mm	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Breite	1000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	600 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Werkbankplatte	ja
Traglast Fachboden	80 kg	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	9 Stück	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Schubladen Anzahl x Höhe	9x100 mm	Auszug Schublade	100 %
Fronthöhe 100 mm	9 Stück	Griff	Drehgriff
Schubladentraglast	110 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Rückwand	mit Systemlochung und Schlitzprägung
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Tür Ausführung	doppelwandige Türen
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	202 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot