



MODULAIRE BEHUIZING

GTA 580-t



GTA 580-t

Modulaire behuizing

DE KLANTGERICHTE

440 x 640 x 179 mm
Artikelnummer: 01558001

Automaatverdeler - Industriekwaliteit -, 4 rijen, PE/N klem, met steeds 2 Klempunten 16 mm², 10 Klempunten 6 mm², Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel



Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|----------------|--------|
| Breedte: | 440 mm |
| Lengte: | 640 mm |
| Hoogte: | 179 mm |
| Binnen hoogte: | 157 mm |

Materiaal:

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Behuizing: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel: | Polycarbonaat |
| Afdichting: | Polyurethaan |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt |
| materiaal: | Polycarbonaat |



GTA 580-t

Andere eigenschappen

| | |
|---|--|
| Kleur: | grijs |
| Beschermingsniveau: | II |
| doorslagspanning AC: | 400 V |
| Koppelbaar: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsklasse: | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 35 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
| Weerbestendig: | Ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 N m |