


Technisch specificatieblad

Koppelplaat 110

Art.-Nr. 6091180



Verbinder voor verspankabelgoten type WKSG en verspankabeladders type WKLG met een hoogte van 110 mm. Inclusief bijpassende bouten en combimoeren.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Inclusief benodigde bouten, ringen en moeren.

Stamgegevens

Bestelnr.	6091180
Type	WRVL 110 FT
Omschrijving 1	Koppelplaat
Omschrijving 2	voor verspanstelsel 110
Dimensie	110x500
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	2,00 Stuk
Gewicht	157,80 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Koppelplaat 110

Art.-Nr. 6091180



Technische gegevens



Zijhoogte	110,00 mm
Uitvoering	Verbinder
Plaatdikte	2,50 mm
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	110,00 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder