

Productdatablad

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~



Artikelnr.

806 E

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

De schakelaar kan in uitgeschakelde stand worden verlicht door glimlampje art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-.. (laagspanning) of ledlampje art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning).

Uitvoering:

Universeel 1-polig of wissel

Vermogen SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W

Materiaal:

thermoplast

IP De beschermingsgraad IP 44 is gegarandeerd.