

Artikelnummer: 132523

Kurzbeschreibung: Handslinger-rotatieslinger, 60 l/min.

Langbeschreibung: Handslinger-rotatieslinger, 60 l/min.:

Geschikt voor dunne, vloeibare, zelfsmerende, niet-brandbare stoffen als diesel, hydrauliek-, machine- en aardolie, echter niet voor water of brandbare stoffen als benzine. De behuizing van de pomp is van aluminium, dompelbuis van verzinkt staal.

Lengte dompelbuis 1000 mm en \varnothing 30 mm, voetfilter \varnothing 52 mm.

Dichtingen van NBR. Smitcapaciteit 1 liter/omwenteling.

Afwisseling van voorwaarts en terugwaarts mogelijk. Maximale opvoerhoogte 15 m.

Maximale horizontale afstand 50 m. Pomp compleet met 2 m lange aardolieslang, uitlaat

kniestuk en vatdichting met schroefdraad G2. Adapter voor kunststof vaten en jerrycans op aanvraag verkrijgbaar

