

Verarbeiten von Kontakten und Verbindern

Lösungen für große Querschnitte

Crimpeinsätze für APZ 80 und HPZ 80.1

- flexibler Einsatz in Crimplösungen mit 80 kN Presskraft
- verschiedene Crimpformen und Kapazitäten verfügbar
- Sechskantcrimpeinsätze für Cu gemäß DIN 46235 / 46267 und für Al gemäß DIN 46329



Art. Nr. 632 130 5

Art. Nr.	EAN 4049002	Ausführung	Kapazität mm ² Cu	Kapazität mm ² Al	Bezeichnung nach DIN	Profil
632 124 5	019722	Sechskant-Crimpeinsatz K6/80	10		K6	
632 125 5	019739	Sechskant-Crimpeinsatz K8/80	16		K8	
632 126 5	019746	Sechskant-Crimpeinsatz K10/80	25	16	K10	
632 127 5	019753	Sechskant-Crimpeinsatz K12/80	35	25	K12	
632 128 5	019760	Sechskant-Crimpeinsatz K14/80	50	35	K14	
632 129 5	019777	Sechskant-Crimpeinsatz K16/80	70	50	K16	
632 130 5	019784	Sechskant-Crimpeinsatz K18/80	95	70	K6/K16	
632 131 5	019791	Sechskant-Crimpeinsatz K20/80	120		K20	
632 132 5	019807	Sechskant-Crimpeinsatz K22/80	150	95 + 120	K22	
632 133 5	019814	Sechskant-Crimpeinsatz K25/80	185	150	K25	
632 134 5	019821	Sechskant-Crimpeinsatz K28/80	240	185	K28	
632 135 5	019838	Sechskant-Crimpeinsatz K32/80	300	240	K32	
632 136 5	019845	Sechskant-Crimpeinsatz K34/80		300	K34	

Crimpeinsätze für APZ 80 und HPZ 80.1

- Dorncrimpeinsätze für Quetschkabelschuhe und Verbinder gemäß DIN 46234



Art. Nr. 632 306 5

Art. Nr.	EAN 4049002	Ausführung	Kapazität mm ² Cu	Kapazität mm ² Al	Bezeichnung nach DIN	Profil
632 304 5	019852	Dorncrimpeinsatz D10/80	10	10		
632 305 5	019869	Dorncrimpeinsatz D16/80	16	16		
632 306 5	019876	Dorncrimpeinsatz D25/80	25	25		
632 307 5	019883	Dorncrimpeinsatz D35/80	35	35		
632 308 5	019890	Dorncrimpeinsatz D50/80	50	50		
632 309 5	019906	Dorncrimpeinsatz D70/80	70	70		
632 310 5	019913	Dorncrimpeinsatz D95/80	95	95		
632 311 5	019920	Dorncrimpeinsatz D120/80	120	120		
632 312 5	019937	Dorncrimpeinsatz D150/80	150	150		
632 313 5	019944	Dorncrimpeinsatz D185/80	185	185		
632 314 5	019951	Dorncrimpeinsatz D240/80	240	240		