

**ASSMANN Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9/Bu - D-Sub9/Bu**

AK-610106-030-E 4016032301141



**Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9  
Bu/Bu, 3.0m, Seriell, vergossen, be**

**Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung**

- 1 Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
- 1 Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- 1 Belegung: 1:1
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: ungeschirmt
- 1 AWG: 28
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Farbe Kabel: beige
- 1 Farbe Anschlüsse: beige
- 1 Länge: 3 m
- 1 Sortiment: Serielle Kabel

**ASSMANN Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9/Bu - D-Sub9/Bu**

AK-610106-030-E 4016032301141

**→ Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	50	9,40	40,00	30,50	20,00	24400,00
Innen-VPE	10	1,88	36,00	36,00	8,00	10368,00
Einzel-VPE	1	0,19	27,00	14,00	3,50	1323,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,17	17,50	12,00	3,00	630,00

