

Datenblatt *Datasheet*

thermofol - Wärmefolie *thermofol – heater*

Nennspannung: <i>Nominal Voltage:</i>	230 V
Nennleistung: <i>Effective Output:</i>	20 W
Abmessungen: <i>Dimensions:</i>	310 mm x 510 mm 12.20" x 20.08"
Oberflächentemperatur*: <i>Surface temperature**:</i>	ca. 30 °C approx. 86 °F
Regelthermostat: <i>Thermostat:</i>	ohne without
Sicherheitsthermostat: <i>Safety Thermostat:</i>	ohne without
Dicke: <i>Thickness:</i>	ca. 1,5 mm approx. 0.059"
Elektro-Anschluss: <i>Electrical Connection:</i>	ca. 1,5 m Kabel mit Euro-Stecker approx.. 1.5 m (59.06") cable with euro plug
Temperaturbereich: <i>Temperature Range:</i>	Dauerbelastung -40 °C (-40 °F) bis max. +95 °C (+203 °F) Long term loading -40 °C (-40 °F) up to max. +95 °C (+203 °F)
RoHS konform: <i>RoHS compliant:</i>	Ja yes
Schutzrad: <i>Degree of Protection:</i>	IP X7 IP X7
Bemerkung: <i>Comment:</i>	Nicht in die Wärmefolie schneiden, stechen oder bohren <i>Do not cut, pierce or drill into heater</i>