


Produktinformation

70 01 110

Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC



Allgemein

Artikel-Nr.	70 01 110
EAN	4003773014324
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	80 g
Abmessungen	110 x 52 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,2 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten