Cemo

GFK-Großbehälter

CEMO

konische Form, Höhe x Länge x Breite 358 x 1218 x 620 mm, Inhalt 200 I, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in blau, Standfläche







Artikelnummer: 203893

Cemo GFK Großbehälter

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 358 x 1218 x 620 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1086 x 488 mm
- Inhalt 200 I
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in blau
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffrand
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet f
 ür aggressive Medien

Technische Details				
Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos	
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen	
Form	konisch	stapelbar	nein	
Inhalt	200 I	faltbar	nein	

Höhe	358 mm	nestbar	ja
Länge	1218 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1148 mm	Unterbau	Standfläche
Breite	620 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	550 mm	Griff	Umlaufender Griffrand
Bodenlänge	1094 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1086 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	496 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	488 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	blau
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	8 kg

Zubehör	
203894	Fahrgestell, Für 200 I GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1094 x 496 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Dreh- und Lenkstopp
203895	Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter, Höhe 140 mm
203896	Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 200 l Inhalt, in grau

Dazu passt auch				
240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm		
527144	1	Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz		
529930	A	Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium		