

## META

### Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 436 mm, Fachlast 115 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 208103



## META Steckregal

### Anbaufeld

Lagerregal - Anbaufeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 436 mm
- Feldlast 900 kg
- Fachlast 115 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: 1 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung





## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	1000 mm
Regaltyp	Lagerregal	Fachtiefe	400 mm
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1006 mm	Lieferumfang	1 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot
Tiefe	436 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	115 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	900 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	16,795 kg

## Zubehör

150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071	·	Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150072	·	Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
208114		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 115 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
609137		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß