

Cascoo

Lenkrolle mit Feststeller



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 75 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 28 mm, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243584

Lenkrolle mit Feststeller

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 75 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 28 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 48/38x48/38 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Polypropylen	Fadenschutz	nein
Durchmesser Rad	75 mm	Länge Nabe	28 mm
Material Felge	Polypropylen	Schraubloch Abstand	48/38x48/38 mm

Radlager	Schwenklager	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Befestigungselement	Platte	Gewicht	0,27 kg